



PROJOLLY è un profilo arrotondato in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido e satinato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedana nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

PROJOLLY

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva - lunghez. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm		
PJAC 06	6		
PJAC 08	8		
PJAC 10	10		
PJAC 11	11		
PJAC 125	12,5		
PJAC 15	15		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva - lunghez. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm



Articolo	H mm		
PJACS 06	6		
PJACS 08	8		
PJACS 10	10		
PJACS 11	11		
PJACS 125	12,5		
PJACS 15	15		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO thermo packed - lunghez. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm


Articolo	H mm		
PJACML 06	6		*
PJACML 08	8		
PJACML 10	10		
PJACML 11	11		*
PJACML 125	12,5		
PJACML 15	15		*



GAMMA COLORI



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROJOLLY" in funzione dello spessore della piastrella. 2. Tagliare "PROJOLLY" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere la fetta di ancoraggio di "PROJOLLY" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO / PLASTICA

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

Articolo	H mm		
CPJAC 06/... (esterne)	6		
IPJAC 06/... (interne)	6		
CPJAC 08/... (esterne)	8		
IPJAC 08/... (interne)	8		
CPJAC 10/... (esterne)	10		
IPJAC 10/... (interne)	10		
CPJAC 11/... (esterne)	11		
IPJAC 11/... (interne)	11		
CPJAC 125/... (esterne)	12,5		
IPJAC 125/... (interne)	12,5		
CPJAC 15/... (esterne)	15		
IPJAC 15/... (interne)	15		
TPJAC 06-08-10-11-125-15/... 6-8-10-11-125-15			

Scegliere la confezione desiderata. Es. CPJAC.../10 (conf 10 pz)
CPJAC.../2 (conf 2 pz)

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO

Articolo	H mm		
CPJACS 06/... (esterne)	6		
IPJACS 06/... (interne)	6		
CPJACS 08/... (esterne)	8		
IPJACS 08/... (interne)	8		
CPJACS 10/... (esterne)	10		
IPJACS 10/... (interne)	10		
CPJACS 11/... (esterne)	11		
IPJACS 11/... (interne)	11		
CPJACS 125/... (esterne)	12,5		
IPJACS 125/... (interne)	12,5		
CPJACS 15/... (esterne)	15		
IPJACS 15/... (interne)	15		
TPJACS 06-08-10-11-125-15/... 6-8-10-11-125-15			

Scegliere la confezione desiderata. Es. CPJACS.../10 (conf 10 pz)
CPJACS.../2 (conf 2 pz)

CAPSULE - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO

Articolo	H mm		
CPJACML 06/... (esterne)	6		*
IPJACML 06/... (interne)	6		*
CPJACML 08/... (esterne)	8		
IPJACML 08/... (interne)	8		
CPJACML 10/... (esterne)	10		
IPJACML 10/... (interne)	10		
CPJACML 11/... (esterne)	11		*
IPJACML 11/... (interne)	11		*
CPJACML 125/... (esterne)	12,5		
IPJACML 125/... (interne)	12,5		
CPJACML 15/... (esterne)	15		*
IPJACML 15/... (interne)	15		*

Scegliere la confezione desiderata. Es. CPJACML.../10 (conf 10 pz)
CPJACML.../2 (conf 2 pz)

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm		
GJAC 06/...	6		
GJAC 08/...	8		
GJAC 10/...	10		
GJAC 11/...	11		
GJAC 125/...	12,5		
GJAC 15/...	15		

Scegliere la confezione desiderata. Es. GJAC.../10 (conf 10 pz)
GJAC.../2 (conf 2 pz)

TAPPO

TPJAC/S 06-08-10-11-125-15/...



GIUNZIONE

GJAC 06-08-10-11-125-15/...




CAPSULE ESTERNE

CPJAC... 06-08-10-11-125-15/...



CAPSULE INTERNE

IPJAC... 06-08-10-11-125-15/...



* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.